



Les solutions de

**POLYMORPHE**  
DESIGN  
**04 78 66 08 72**

# Accessibilité des sites touristiques

Déc. 2017



valorisation  
des BIM\*

\* Boucle à Induction magnétique

Devinette... Savez-vous  
à quoi on reconnaît une boucle  
à induction magnétique ?

À la lettre T apposée au logo "oreille barrée". La lettre T signifie *Telecoil*, du nom de la technologie présente dans certains appareils auditifs pour convertir le son propagé dans un champ magnétique en un son audible par la personne appareillée. Un peu trop technique, vous ne trouvez pas ?  
Simplifions les choses et revenons à l'essentiel. Votre interlocuteur entend mal ? Proposez lui de décrocher le combiné ou d'utiliser la fonction T de son appareil.

## PLV DE VALORISATION

Cette signalétique est disponible en différents modèles correspondant à deux modèles de boucles à induction magnétique de comptoir disponibles sur le marché :

- LA90 set (Humantechnik)
- Loophear (Geemarc)

Ces deux modèles proposent un écouteur pour les personnes malentendantes non appareillées.

## TARIFS UNITAIRES

REF.	DENOMINATION	PRIX H.T.
170919A-1	PLV pour LA-90 set	20.00 €
170919A-2	PLV pour LA-90 set FR / Anglais	30.00 €
170919A-3	PLV pour Loophear	20.00 €

Texte de Loi (Art 5 JORF n°0288 du 13 décembre 2014 Texte n°49 : Arrêté du 8 décembre 2014 pour les établissements 1ere et 2ème catégories ou si l'accueil est sonorisé) Comptoir d'accueil : présence d'un guichet d'accueil avec boucle magnétique et pictogramme.



## Ceci est un combiné de téléphone ?

*Téléphone : [n. m.] appareil de communication pour transmettre la voix humaine.*

*Il permet une conversation à distance.*

Ce combiné permet d'écouter l'agent d'accueil **qui fait face** au visiteur. Il ne permet pas de parler.

**La Solution d'Aide pour l'Utilisation LA90-set est un dispositif permettant la mise en valeur du produit LA90-set fabriqué par la société Humantechnik. Cette PLV est composée d'un panneau imprimé recto/verso et découpé à la forme. Il est clipsé à l'arrière du boîtier LA90 par 2 rivets en plastique qui se logent dans des emplacements déjà présents sur le boîtier LA90. Le dispositif est en PVC sérigraphié 2 couleurs.**

Une solution signée SAUDA

**Vous entendez mal ?**  
**Décrochez le combiné pour mieux entendre votre interlocuteur.**  
 Vous êtes appareillé ? Ce boîtier est compatible avec le programme T (boucle magnétique) des appareils.

La face avant du dispositif indique le mode d'emploi du combiné et de la boucle à induction magnétique pour l'utilisateur.

**« SAUDA modèles déposés »**

**« Votre interlocuteur entend mal ? »**  
 Proposez-lui de décrocher le combiné et parlez à proximité du micro.

**Quelques conseils :**

- Avant de parler, assurez-vous que la personne vous regarde.
- Ne masquez pas votre visage.
- Ne criez pas : parlez clairement à un rythme modéré et articulé.
- Faites des phrases courtes et reformulez avec des mots simples.

La face arrière du dispositif donne des recommandations aux agents d'accueil pour utiliser la boucle à induction LA90set et des conseils pour dialoguer avec les personnes malentendantes.

Une solution signée SAUDA

## SPECIAL collectivités

### PRIX UNITAIRE / GRANDES QUANTITES

REF.	QUANTITE	PRIX UNIT. H.T.
170919A-1 PLV LA-90 set	50 ex.	13,50 €
	100 ex.	10,00 €
	200 ex.	8,00 €

A partir de 100 exemplaires, personnalisez votre PLV à vos couleurs et avec votre logo.

### PRIX UNITAIRE / MODELE PERSONNALISE

REF.	QUANTITES	PRIX UNIT. H.T.
170919A-X PLV LA-90 set	100 ex. personnalisés	18,60 €
	150 ex. personnalisés	15,23 €
	200 ex. personnalisés	13,80 €